

Gemeinsame Verbindung T9 Komplettes Schweißerpaar, Strom

Data Solutions



MERKMALE

Komplette Schweißerbaugruppe zur einfachen Befestigung von Jumpverbindungen am Schienenkopf

Die Verbindung erfolgt innerhalb der Spleißplattengrenzen

Inklusive Tiegelpreiniger und Feuersteinzünder

SPEZIFIKATIONEN

Schienenart:	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte
Art der Anschlussklemme:	C
Material:	Graphit; Stahl; Thermoplast

Table 1/1

Katalognummer	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil
PBCT92J	2/0 Seilschlag	12.19mm	T9
PBCT9S5	Verbunddraht 2/0	13.36mm	T9
PBCT9S6	Verbunddraht 3/0	14.53mm	T9

Katalognummer	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil
PBCT92S	4/0 Seilschlag	15.49mm	T9
PBCT92W	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T9
PBXLCT92W	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T9

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

 WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE