

# Bewegungsmelder

## Data Solutions



Motion detector: Zur Montage am Türkasten vorbereitet, detection method: Bewegung, detection fields of radar are adjustable, wide field 4 m (W) x 2 m (D), narrow field 2 m (W) x 2,5 m (D), supply voltage 12 ... 24 VAC or 12 ... 30 VDC, power supply via connector on door plate.

### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Versorgungsspannung 12 ... 24 VAC oder 12 ... 30 VDC, Stromversorgung über Steckverbinder an der Türplatte

Weitfeld 4 m (W) x 2 m (D)

Engfeld 2 m (W) x 2,5 m (D)

Erkennungsmethode: Bewegung

Zur Montage am Türkasten vorbereitet

Erkennungsfelder für Radar sind einstellbar

### SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Typ	Passt zu	Anzahl Verpackungen
60130-067	Bewegungsmelder	Einhausung	1

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**