

Steckdosenleiste, SCHUKO

Data Solutions



Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE großen Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in einen Schrank mit Schuko-Steckdosen integriert werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

230 V, 16 A

Horizontale oder vertikale Montage

Anschlusskabel 2 m mit SCHUKO/UTE-Stecker

Konform zu DIN 57620, VDE 0620

Einbauhöhe 1 HE

Steckdosenleisten mit SCHUKO-Buchsen

Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

SPEZIFIKATIONEN

Material: Aluminium; Polyamid

Farbe: Grau

Produkttyp: Buchsenleiste

Table 1/2

Katalognummer	Typ Buchse	Anzahl Buchsen	Steckdosen mit Schalter	Spannung AC	Funktion	Anzahl Verpackungen
60110-200	SCHUKO	3	Nein	230V		1
60110-201	SCHUKO	4	Nein	230V		1
60110-202	SCHUKO	9	Nein	230V		1
60110-206	SCHUKO	8	Ja	230V		1
60110-210	SCHUKO	8	Nein	230V	Transientenschutz	1
60110-214	SCHUKO	7	Nein	230V	Netzentschörfilter	1
60110-266	SCHUKO	6	Nein	230V	Transientenschutz, Netzentschörfilter	1
60110-203	SCHUKO	12	Nein	230V		1
60110-204	SCHUKO	15	Nein	230V		1
60110-205	SCHUKO	19	Nein	230V		1
60110-207	SCHUKO	12	Ja	230V		1
60110-208	SCHUKO	15	Ja	230V		1
60110-209	SCHUKO	19	Ja	230V		1
60110-211	SCHUKO	9	Nein	230V	Transientenschutz	1
60110-212	SCHUKO	6	Nein	230V	Überstromschutz	1
60110-216	SCHUKO	6	Nein	230V	Fehlerstromschutz	1

Katalognummer	Typ Buchse	Anzahl Buchsen	Steckdosen mit Schalter	Spannung AC	Funktion	Anzahl Verpackungen
60110-217	SCHUKO	6	Nein	230V	Fehlerstromschutz, Überstromschutz	1

Table 2/2

Katalognummer	Tiefe	Oberfläche	Länge
60110-200	44mm	Eloxiert	184mm
60110-201	44mm	Eloxiert	210mm
60110-202	44mm	Eloxiert	438.5mm
60110-206	44mm	Eloxiert	438.5mm
60110-210	44mm	Eloxiert	438.5mm
60110-214	44mm	Eloxiert	438.5mm
60110-266	44mm	Eloxiert	438.5mm
60110-203	44mm	Eloxiert	947.5mm
60110-204	44mm	Eloxiert	1202mm
60110-205	44mm	Eloxiert	1753mm
60110-207	44mm	Eloxiert	947.5mm
60110-208	44mm	Eloxiert	1202mm
60110-209	44mm	Eloxiert	1753mm
60110-211	44mm	Eloxiert	947.5mm
60110-212	75mm	Eloxiert	438.5mm

Katalognummer	Tiefe	Oberfläche	Länge
60110-216	88mm	Eloxiert	438.5mm
60110-217	88mm	Eloxiert	438.5mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE