We connect and protect

Telekom-Haupterdungspotentialausgleichsschiene

Data Solutions

ZERTIFIZIERUNGEN

MERKMALE

- Erfüllt TIA-607-C und entspricht den BICSI®-Empfehlungen
- Entspricht den NEMA®-Standards
- Erlaubt zwei Lochlaschen mit 5/16" oder 7/16" Schraubenlöchern (Ausrüstung nicht inbegriffen)
- Spleißbausätze für Telekom-Erdungsverteilerschienen sind verfügbar, um die Länge der Verteilerschiene zu verlängern

SPEZIFIKATIONEN

Dicke (T): 6.35mm
Breite (W): 101.6mm
Material: Kupfer

Table 1/2

Katalognummer	Verzinnung	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Lochgröße 1 Paaranzahl	Lochgröße 2 Paaranzahl	A

TMGBA12L15P	Nein	305mm	229mm	15	3	25.4mm
TMGBA12L15PT	Ja	305mm	229mm	15	3	25.4mm
TMGBA20L27P	Nein	508mm	229mm	27	3	25.4mm
TMGBA24L33PT	Ja	610mm	457mm	33	5	25.4mm

Table 2/2

Katalognummer	B	C	D
TMGBA12L15P	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA12L15PT	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA20L27P	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA24L33PT	28.6mm	15.9mm	15.9mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.