

# Varistar CP Luftabschottungsblenden für 800 mm Schrankbreite

## Data Solutions



Abdeckung ohne Ausbrüche für 800 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen in von vorne nach hinten gekühlten Schränken

### MERKMALE

Luftabschottung, Abdeckungen für 800 mm breite Schränke

Anreihbarkeit von Netzwerk- und Serverschränken möglich

Dichtungen, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C

Blenden geschlossen

Blenden verhindern vorne rundum ungewollte Luftkurzschlüsse, d. h. die Vermischung warmer Abluft mit kalter Zuluft

Nur mit Schwerlasttraverse kompatibel, nicht kompatibel mit Reduzierwinkeln

### SPEZIFIKATIONEN

**Produkttyp:** Schaltschrank-/Gestellplatte

**Material:** Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
21630-141	42U	2000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21630-142	47U	2200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
21630-143	52U	2450mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Table 2/2

Katalognummer	Schutzart	Typ	Breite
21630-141	IP20	Blindplatte	800mm
21630-142	IP20	Blindplatte	800mm
21630-143	IP20	Blindplatte	800mm

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**