

Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung

Data Solutions



Varistar CP-Glastür 1-Punkt-Verriegelung für IP-20-Anwendungen.

MERKMALE

St, 1,5 mm

Sekuritglas, 6 mm

Schlüsselschild

Öffnungswinkel 180°

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschranktür

Material: Stahl; Glas

Schutzart: IP20

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Verriegelungstyp	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-487	38U	1800mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-482	24U	1200mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-018	47U	2000mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Verriegelungstyp	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-481	24U	1200mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-483	29U	1400mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-484	29U	1400mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-399	38U	1800mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-019	47U	2200mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-485	33U	1600mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-395	29U	1400mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-486	33U	1600mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-017	42U	2200mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-394	29U	1400mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-398	38U	1800mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-488	38U	1800mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-492	47U	2200mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-392	24U	1200mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-016	42U	2000mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-491	47U	2200mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-490	42U	2000mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-397	33U	1600mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Verriegelungstyp	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-489	42U	2000mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-393	24U	1200mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-396	33U	1600mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau

Table 2/2

Katalognummer	Farbcode	Entspricht	Oberfläche	Typ	Passt zu
21630-487	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-482	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-018	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-481	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-483	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-484	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-399	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-019	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-485	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-395	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-486	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-017	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-394	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-398	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP

Katalognummer	Farbcode	Entspricht	Oberfläche	Typ	Passt zu
21630-488	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-492	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-392	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-016	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-491	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-490	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-397	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-489	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-393	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP
21630-396	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Glastür	Varistar CP

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

24 HE - 33 HE IP20 Türen haben 2 Scharniere, 38 HE - 52 HE IP20 Türen haben 3 Scharniere, um robuste IP20 Schließstrukturen für größere Schränke zu gewährleisten

Bitte bestellen Sie den Hebelgriff 24630003 und das DIN-Schloss separat, wenn Sie den Hebelgriff des 1333-DIN-Schlusses ersetzen möchten.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.