

Varistar CP Schwerlast-Querträger

Data Solutions



Seitliche Tiefenstrebe zur Stütze von 19-Zoll-Holmen in einem 800 mm breiten Schrank für eine statische Last von 1600 kg. Das Lochraster ermöglicht eine einfache Neuplatzierung der 19-Zoll-Ebene in 25 mm-Abständen.

MERKMALE

Seitliche Tiefenstrebe zur Abstützung von 19-Zoll-Holmen in einem 800 mm breiten Schrank für eine statische Last von 1600 kg

Das Lochraster ermöglicht eine einfache Neuplatzierung der 19-Zoll-Ebene im 25 mm-Raster.

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Halterung
Material: Stahl
Passt zu: Varistar CP

Table 1/1

Katalognummer	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche	Verpackungseinheit
24630-008	1000mm	4	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Paar
24630-009	1100mm	4	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Paar
24630-010	1200mm	4	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Paar
24630-089	600mm	4	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Paar

Katalognummer	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche	Verpackungseinheit
24630-090	800mm	4	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Paar
24630-091	900mm	4	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Paar

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE