

# Varistar CP Rückwand, geschraubt

## Data Solutions



Die Rückwände der Schränke sind gut mit dem Rahmen verschraubt, um maximalen Kontakt mit der Dichtung zu erreichen.

### MERKMALE

geschraubt, robuste und von einer Person montierbare Seitenplatte

Rückwand ohne Erdungskit

### SPEZIFIKATIONEN

**Produkttyp:** Schaltschrank-/Gestellplatte

**Material:** Stahl

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe   | Breite | Schutzart | Anzahl Verpackungen | Farbe       |
|---------------|--------------|--------|--------|-----------|---------------------|-------------|
| 21630-122     | 42U          | 2000mm | 600mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-123     | 47U          | 2200mm | 600mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-124     | 52U          | 2450mm | 600mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-125     | 42U          | 2000mm | 800mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-126     | 47U          | 2200mm | 800mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe   | Breite | Schutzart | Anzahl Verpackungen | Farbe       |
|---------------|--------------|--------|--------|-----------|---------------------|-------------|
| 21630-127     | 52U          | 2450mm | 800mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-198     | 24U          | 1200mm | 600mm  | IP55      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-199     | 29U          | 1400mm | 600mm  | IP55      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-200     | 33U          | 1600mm | 600mm  | IP55      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-201     | 38U          | 1800mm | 600mm  | IP55      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-202     | 42U          | 2000mm | 600mm  | IP55      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-203     | 47U          | 2200mm | 600mm  | IP55      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-204     | 24U          | 1200mm | 800mm  | IP55      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-205     | 29U          | 1400mm | 800mm  | IP55      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-206     | 33U          | 1600mm | 800mm  | IP55      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-207     | 38U          | 1800mm | 800mm  | IP55      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-208     | 42U          | 2000mm | 800mm  | IP55      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-209     | 47U          | 2200mm | 800mm  | IP55      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-384     | 24U          | 1200mm | 600mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-385     | 24U          | 1200mm | 800mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-386     | 29U          | 1400mm | 600mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-387     | 29U          | 1400mm | 800mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-388     | 33U          | 1600mm | 600mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe   | Breite | Schutzart | Anzahl Verpackungen | Farbe       |
|---------------|--------------|--------|--------|-----------|---------------------|-------------|
| 21630-389     | 33U          | 1600mm | 800mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-390     | 38U          | 1800mm | 600mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-391     | 38U          | 1800mm | 800mm  | IP20      | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-545     | 24U          | 1200mm | 600mm  | IP55      | 1                   |             |
| 21630-546     | 24U          | 1200mm | 800mm  | IP55      | 1                   |             |
| 21630-547     | 29U          | 1400mm | 600mm  | IP55      | 1                   |             |
| 21630-548     | 29U          | 1400mm | 800mm  | IP55      | 1                   |             |
| 21630-549     | 33U          | 1600mm | 600mm  | IP55      | 1                   |             |
| 21630-550     | 33U          | 1600mm | 800mm  | IP55      | 1                   |             |
| 21630-551     | 38U          | 1800mm | 600mm  | IP55      | 1                   |             |
| 21630-552     | 38U          | 1800mm | 800mm  | IP55      | 1                   |             |
| 21630-553     | 42U          | 2000mm | 600mm  | IP55      | 1                   |             |
| 21630-554     | 42U          | 2000mm | 800mm  | IP55      | 1                   |             |
| 21630-555     | 47U          | 2200mm | 600mm  | IP55      | 1                   |             |
| 21630-556     | 47U          | 2200mm | 800mm  | IP55      | 1                   |             |

Table 2/2

| Katalognummer | Farbcode | Oberfläche        | Typ      | Passt zu    |
|---------------|----------|-------------------|----------|-------------|
| 21630-122     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-123     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |

| Katalognummer | Farbcode | Oberfläche        | Typ      | Passt zu    |
|---------------|----------|-------------------|----------|-------------|
| 21630-124     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-125     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-126     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-127     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-198     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-199     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-200     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-201     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-202     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-203     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-204     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-205     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-206     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-207     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-208     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-209     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-384     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-385     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |

| Katalognummer | Farbcode | Oberfläche        | Typ      | Passt zu    |
|---------------|----------|-------------------|----------|-------------|
| 21630-386     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-387     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-388     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-389     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-390     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-391     | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-545     |          | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-546     |          | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-547     |          | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-548     |          | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-549     |          | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-550     |          | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-551     |          | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-552     |          | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-553     |          | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-554     |          | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-555     |          | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |
| 21630-556     |          | Pulverbeschichtet | Rückwand | Varistar CP |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.