

# Varistar CP Serverschrank

## Data Solutions



Geschweißter Stahlrahmen für hohe statische Lastanforderungen. Auf die Integration von 19-Zoll IT-Ausrüstung ausgerichtet.

### MERKMALE

Vorkonfiguriert, einsatzbereiter Schrank

Statische Traglast bis zu 1600 kg, dynamische Traglast 1000 kg

Schutzart IP 20

Zur Installation von unterschiedlichem IT-Equipment

Integriertes Luftleitblech zur Kühlung von vorne nach hinten

Kann leicht in ein Gangeinhausungssystem integriert werden

### SPEZIFIKATIONEN

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>Statische Last:</b>        | 1600kg   |
| <b>Produkttyp:</b>            | Gestell  |
| <b>Verkleidungsfarbcodes:</b> | RAL 7021 |
| <b>Rahmenmaterial:</b>        | Stahl    |

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe | Verkleidungsmaterial | Breite | Verkleidungsfarbe | Tiefe |
|---------------|--------------|------|----------------------|--------|-------------------|-------|
|---------------|--------------|------|----------------------|--------|-------------------|-------|

|           |     |        |       |       |             |        |
|-----------|-----|--------|-------|-------|-------------|--------|
| 10630-017 | 42U | 2000mm | Stahl | 600mm | Schwarzgrau | 1200mm |
| 10630-018 | 42U | 2000mm | Stahl | 800mm | Schwarzgrau | 1200mm |
| 10630-019 | 47U | 2200mm | Stahl | 600mm | Schwarzgrau | 1200mm |
| 10630-020 | 47U | 2200mm | Stahl | 800mm | Schwarzgrau | 1200mm |
| 10630-023 | 42U | 2000mm | Stahl | 600mm | Schwarzgrau | 1200mm |
| 10630-024 | 42U | 2000mm | Stahl | 800mm | Schwarzgrau | 1200mm |
| 10630-025 | 47U | 2200mm | Stahl | 600mm | Schwarzgrau | 1200mm |
| 10630-026 | 47U | 2200mm | Stahl | 800mm | Schwarzgrau | 1200mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Typ           | Anzahl Verpackungen | Dynamische Belastung | Oberfläche        | Material |
|---------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------|
| 10630-017     | Norm          | 1                   | 1000kgf              | Pulverbeschichtet | Stahl    |
| 10630-018     | Norm          | 1                   | 1000kgf              | Pulverbeschichtet | Stahl    |
| 10630-019     | Norm          | 1                   | 1000kgf              | Pulverbeschichtet | Stahl    |
| 10630-020     | Norm          | 1                   | 1000kgf              | Pulverbeschichtet | Stahl    |
| 10630-023     | Nebeneinander | 1                   | 1000kgf              | Pulverbeschichtet | Stahl    |
| 10630-024     | Nebeneinander | 1                   | 1000kgf              | Pulverbeschichtet | Stahl    |
| 10630-025     | Nebeneinander | 1                   | 1000kgf              | Pulverbeschichtet | Stahl    |
| 10630-026     | Nebeneinander | 1                   | 1000kgf              | Pulverbeschichtet | Stahl    |

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**