

Varistar CP Stahltür, verzinkt, mit 1-Punkt-Verriegelung

Data Solutions



Varistar CP-Stahltür, IP 20 mit 1-Punkt-Verriegelung.

MERKMALE

Stahltür mit 1-Punkt-Verriegelung für Schutzart IP 20

Öffnungswinkel 180°

Öffnungswinkel 180°

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschranktür

Schutzart: IP20

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Verriegelungstyp	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-002	42U	2000mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-003	47U	2200mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-004	52U	2450mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Verriegelungstyp	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-009	42U	2000mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-010	47U	2200mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-011	52U	2450mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-400	24U	1200mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-401	24U	1200mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-402	29U	1400mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-403	29U	1400mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-404	33U	1600mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-405	33U	1600mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-406	38U	1800mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-407	38U	1800mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-493	24U	1200mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-494	24U	1200mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-495	29U	1400mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-496	29U	1400mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-497	33U	1600mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-498	33U	1600mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-499	38U	1800mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Verriegelungstyp	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-500	38U	1800mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-501	42U	2000mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-502	42U	2000mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-503	47U	2200mm	600mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau
21630-504	47U	2200mm	800mm	Einzelpunkt-Verriegelung	1	Schwarzgrau

Table 2/2

Katalognummer	Farbcode	Entspricht	Oberfläche	Typ	Passt zu
21630-002	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-003	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-004	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-009	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-010	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-011	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-400	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-401	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-402	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-403	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-404	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-405	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP

Katalognummer	Farbcode	Entspricht	Oberfläche	Typ	Passt zu
21630-406	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-407	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-493	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-494	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-495	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-496	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-497	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-498	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-499	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-500	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-501	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-502	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-503	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP
21630-504	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverbeschichtet	Stahltür	Varistar CP

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

24 HE - 33 HE IP20 Türen haben 2 Scharniere, 38 HE - 52 HE IP20 Türen haben 3 Scharniere, um robuste IP20 Schließstrukturen für größere Schränke zu gewährleisten

Bitte bestellen Sie den Hebelgriff 24630003 und das DIN-Schloss separat, wenn Sie den Hebelgriff des 1333-DIN-Schlusses ersetzen möchten.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE