

Kabel zum Schienennetz T20 vollständig geschweißtes Paar, Strom



MERKMALE

Komplette Bahn-Schweißerbaugruppe für die Installation von Gleisstromkreisen und Jumpverbindungen zur Neutralachse

Jede Teilenummer enthält sowohl rechte als auch linke Schweißer

Inklusive Tiegelreiniger und Feuersteinzünder

SPEZIFIKATIONEN

Art der Anschlussklemme: W

Table 1/1

Katalognummer	Material	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser er Leiter, Sollwert	Schweißerstil
PBWT20Y301	Graphite, Steel, Thermoplast	UIC	50 mm ² konzentrisch	8.9mm	T20
PBWT20X3	Graphite, Steel, Thermoplast	UIC	50 mm ² Seilschlag	9.13mm	T20
PBWT202C	Graphite, Steel, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	1/0 konzentrisch	9.47mm	T20

Katalognummer	Material	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser er Leiter, Sollwert	Schweißerstil
PBWT202G	Graphite, Steel, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	2/0 konzentrisch	10.62mm	T20
PBWT202E	Graphite, Steel, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	1/0 Seilschlag	10.87mm	T20
PBWT20X401	Graphite, Steel, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	70 mm ² Seilschlag	10.92mm	T20
PBWT202J	Graphite, Steel, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	2/0 Seilschlag	12.19mm	T20
PBWT202Q	Graphite, Steel, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	4/0 konzentrisch	13.41mm	T20
PBWT20S6	Graphite, Steel, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	14,5 mm Durchmesser	14.5mm	T20
PBWT202S	Graphite, Steel, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	4/0 Seilschlag	15.49mm	T20
PBWT20X5	Graphite, Steel, Thermoplast	UIC	95 mm ² Seilschlag	15.52mm	T20
PBXLWT20X5	Graphite, Steel, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	95 mm ² Seilschlag	15.52mm	T20
PBWT20X7	Graphite, Steel, Thermoplast	UIC	150 mm ² Seilschlag	17.04mm	T20
PBWT203D	Graphite, Steel, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	350 kcmil konzentrisch	17.3mm	T20
PBWT20X8	Graphite, Steel, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	185 mm ² Seilschlag	17.8mm	T20

Katalognummer	Material	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser er Leiter, Sollwert	Schweißerstil
PBWT202W	Graphite, Steel, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T20
PBWT202W135	Graphite, Steel, Thermoplast	135 Pfund Bethlehem	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T20
PBWT202W20AS	Graphite, Steel, Thermoplast	20 Pfund ASCE	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T20
PBWT20W40AS	Graphite, Steel, Thermoplast	40 Pfund ASCE	250 kcmil Seilschlag	19.1mm	T20
PBWT203B	Graphite, Steel, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	300 kcmil Seilschlag	20.32mm	T20
PBWT203F	Graphite, Steel, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	350 kcmil Seilschlag	22.35mm	T20
PBWT20X901	Graphite, Steel, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	240 mm ² Seilschlag	23.62mm	T20
PBWT203S	Graphite, Steel, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	500 kcmil Seilschlag	26.42mm	T20

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE