

Kabel zum Schienennetz T21 vollständig geschweißt, Signal



MERKMALE

Komplette rechte oder linke Bahn-Schweißerbaugruppe für die Installation von Gleisstromkreisen und Jumperverbindungen zur Neutralachse von 85 bis 141 lb. Schienen

Inklusive Tiegelreiniger und Feuersteinzünder

SPEZIFIKATIONEN

Schienenart: 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Art der Anschlussklemme	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil
SBTBT21YRH		Stahl, Graphite	1 Zoll Lasche	16 mm ² konzentrisch	5.18mm	T21
SBTBT21YLH		Stahl, Graphite	1 Zoll Lasche	16 mm ² konzentrisch	5.18mm	T21
SBTBT21XRH		Stahl, Graphite	1 Zoll Lasche	25 mm ² konzentrisch	6.6mm	T21
SBWT21W6RH	223217	Stahl, Graphite	Vor Ort gefertigt	Volldraht 50 mm ²	8mm	T21
SBWT21W6LH		Stahl, Graphite	Vor Ort gefertigt	Volldraht 50 mm ²	8mm	T21

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Ausrichtung
SBTBT21YRH		Rechtsseitig
SBTBT21YLH		Linksseitig
SBTBT21XRH		Rechtsseitig
SBWT21W6RH	223217	Rechtsseitig
SBWT21W6LH		Linksseitig

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE