

Kompression Gerade Lasche



MERKMALE

Verzinkt für Korrosionsschutz

Geglühtes Kupfer erleichtert den Crimpvorgang

Optimierte Baugrößen für die effizienteste elektrische Leitfähigkeit

Beste mechanische Eigenschaften (Schwingung/Auszug); DIN EN 61373 Klasse 1B „Bahnanwendungen“

Markierungen auf dem Schaft zum Crimpen

Konstante Materialdicke, präziser Durchmesser und passgenauer Kabelpassung; DIN46235

SPEZIFIKATIONEN

Material: Kupfer

Oberfläche: Verzinkt

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Typ Klemme/Steckverbinder	Leitergröße	Lochgröße (HS)	Länge (L)	Breite (W)
PKS1610H		Schwerlast DIN 46235	Litzendraht Nr. 6, 16 mm ² Stranded	10.5 mm	48mm	17 mm
RKS050019H	716546	Norm	300 mm ² Stranded, Litzendraht 600 kcmil	13 mm	109mm	43 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Typ Klemme/Steckverbinder	Leitergröße	Lochgröße(HS)	Länge (L)	Breite (W)
RKS7012T	716656	Norm	2/0 Stranded, Litzendraht 70 mm ²	13 mm	59mm	23 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Werkzeugtyp
PKS1610H		M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS050019H	716546	M2M or M2H/RKM2, M3H oder M3B/RKM3
RKS7012T	716656	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE