

# Kabelhülse



## MERKMALE

Geeignet für die Adaption einer begrenzten Auswahl kleinerer Kabel an einen größeren nVent ERICO Cadweld Tiegel

Bietet Festigkeit und Stabilität auf feindrähtigen Kupferleitern

## SPEZIFIKATIONEN


**Material:** Kupfer

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Oberfläche | Typ          | Länge (L) | Dicke (T) | Durchmesser (Ø) |
|---------------|---------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|
| S429F2N16     |               | Verzinkt   | Aufgebördelt | 25.4mm    | 0.51 mm   | 13.72 mm        |
| PBS24F        |               | Verzinkt   | Aufgebördelt | 38.1mm    | 0.79 mm   | 20.19 mm        |
| S05F          |               | Verzinkt   | Aufgebördelt | 25.4mm    | 0.79 mm   | 9.93 mm         |
| B1331K        |               | Verzinkt   | Gerade       | 25.4mm    | 0.79 mm   | 3.56 mm         |
| S17F          |               | Verzinkt   | Aufgebördelt | 25.4mm    | 0.79 mm   | 8.74 mm         |
| H105          | 180230        |            | Gerade       | 23.5mm    | 1 mm      | 3 mm            |

| Katalognummer | Artikelnummer | Oberfläche | Typ    | Länge (L) | Dicke (T) | Durchmesser (Ø) |
|---------------|---------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
| H102          | 180170        |            | Gerade | 25mm      | 1.05 mm   | 4.3 mm          |
| H103          | 180180        |            | Gerade | 25mm      | 1.2 mm    | 5.3 mm          |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**