

# Earth Seal Flange



## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

| Katalognummer | Material                      | Farbe   | Länge | Breite | Durchmesser 1 | Durchmesser 2 |
|---------------|-------------------------------|---------|-------|--------|---------------|---------------|
| ESA308        | Polypropylen,<br>Polyethylene | Schwarz | 308mm | 308 mm | 366 mm        | 290 mm        |

Table 2/3

| Katalognummer | Durchmesser 3 | Höhe   | Tiefe  | Wasserdruck | Entspricht         | Arbeitslast |
|---------------|---------------|--------|--------|-------------|--------------------|-------------|
| ESA308        | 50mm          | 214 mm | 2300mm | 5 t         | EN IEC®<br>62561-5 | 5bar        |

Table 3/3

| Katalognummer | Stückgewicht |
|---------------|--------------|
| ESA308        | 6 kg         |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**