


Erdungsbrücke B161, vier Bolzen, isoliertes Kabel, gerade



Erdungsbrücken sind Baugruppen zwischen einem Erdungspunkt mit hochwertiger Ableitung (Verbindungsterminal) und verschiedenen Leiterarten. Die Verbindung wird über den exothermen nVent ERICO Cadweld Verbindungsprozess hergestellt, der eine hochgradig korrosionsbeständige Montage mit hoher Lebensdauer ermöglicht.

DIAGRAMME



MERKMALE

Design mit hoher Lebensdauer

Geringer Erdwiderstand und geringe Impedanz

Überlegene elektrische Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit

Elektrisch und mechanisch robust und zuverlässig

Einfache Installation

SPEZIFIKATIONEN

Erdungspunkttyp:	B161, vier Bolzen
Material:	Kupfer
Leiterart:	Gelb-Grün isoliertes Kabel, gerade

Table 1/3

Katalognummer	Typ	Leitergröße	Länge (L)	Tiefe 1 (D1)	Tiefe 2 (D2)	Breite 1 (W1)
---------------	-----	-------------	-----------	--------------	--------------	---------------

BF10C50S100HC	BFCS	Litzendraht 50 mm ²	1000mm	30mm	65mm	30 mm
BF10C50S050H	BFCS	Litzendraht 50 mm ²	500mm	30mm	65mm	30 mm

Table 2/3

Katalognummer	Breite 2 (W2)	Gewindegröße (TS)	Bohrlochanzahl	Typ Armierungs-Baugruppe	Befestigungsmaterial enthalten	Erdungsbrücken-Anwendung
BF10C50S100HC	65 mm	M10	4	CadWeld oder Klammer	Ja	Gebäude
BF10C50S050H	65 mm	M10	4	CadWeld oder Klammer	Ja	Gebäude

Table 3/3


Katalognummer	Entspricht
BF10C50S100HC	EN IEC 62561-1 Klasse H 100 kA
BF10C50S050H	EN IEC 62561-1 Klasse H 100 kA

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Enthält (4) Messingschrauben, (4) Messingunterlegscheiben, (4) Kunststoffkappen und (1) Schutzetikett.

DB-16-C-70-S-050-C		
DB	Earth Point	DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape
16	Gewindegröße	10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm
C	Leiterart	K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable
70	Kabelschutzleitergröße	12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm ² 70: 70mm ² 95: 95mm ²
S	Conductor Angle	S: 0° P: 90° A: 45°
050	Length (cm)	xxx
x	Termination (option if cable)	SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug
x	Bolts & Washer	- : No Hardware H: With Hardware
C	Verpackung	- : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order)

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE