

Zaunklammer, Ein Leiter



The nVent ERICO Fence Clamp, One Conductor provides a secure and reliable grounding and bonding connection point for fence posts and gate structures, which is crucial for protecting equipment and personnel from electrical hazards. Engineered for durability and long-term performance, this specific clamp for a single conductor ensures system integrity in various industrial, commercial, and utility applications. Its versatile design and corrosion-resistant materials offer a dependable solution, simplifying installation while providing a lasting, maintenance-friendly connection that upholds the safety and resilience of your grounding infrastructure.

MERKMALE

Diebstahl abschreckendes Erscheinungsbild

Inklusive Edelstahlbeschläge

Verzinnung minimiert die Korrosionsgefahr

Die Klammer nimmt den Leiter parallel oder rechtwinklig zum Rohr auf

Versatile design accepts the conductor placement either parallel or at right angles to the pipe or post

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Verzinkt

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Größe Zaunpfahl, Sollwert	Außendurchmesser Zaunpfahl, Ist-Wert (Ø)	Leitergröße	Leiter mit Kupferverbindung von nVent ERICO
FC074	198402	Bronze, Edelstahl 304 (EN 1.4301)	1 1/2"	48 mm	2/0 Solid - 250 kcmil Stranded, Litzendraht 50 mm² – Litzendraht 120 mm²	

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Größe Zaunpfahl, Sollwert	Außendurchme- sser Zaunpfahl, Ist-Wert (Ø)	Leitergröße	Leiter mit Kupferverbindu- ng von nVent ERICO
FC075	198403	Bronze, Edelstahl 304 (EN 1.4301)	2"	60 mm	Volldraht Nr. 4 – Litzendraht 2/0, 16 mm ² Stranded - 70 mm ² Stranded	CBSC8
FC076	198404	Bronze, Edelstahl 304 (EN 1.4301)	2"	60 mm	2/0 Solid - 250 kcmil Stranded, Litzendraht 50 mm ² – Litzendraht 120 mm ²	CBSC10, CBSC13
FC082	198411	Bronze, Edelstahl 304 (EN 1.4301)	3 1/2"	102 mm	2/0 Solid - 250 kcmil Stranded, Litzendraht 50 mm ² – Litzendraht 120 mm ²	
FC078	198406	Bronze, Edelstahl 304 (EN 1.4301)	2 1/2"	73 mm	2/0 Solid - 250 kcmil Stranded, Litzendraht 16 mm ² – Litzendraht 120 mm ²	
FC079	198407	Bronze, Edelstahl 304 (EN 1.4301)	3"	89 mm	Volldraht Nr. 4 – Litzendraht 2/0, 16 mm ² Stranded - 70 mm ² Stranded	

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Entspricht
FC074	198402	
FC075	198403	IEC 62561-1
FC076	198404	IEC 62561-1
FC082	198411	

Katalognummer	Artikelnummer	Entspricht
FC078	198406	
FC079	198407	

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die IEC-Konformität gilt nur für die aufgeführten nVent ERICO Cu-Bond-Leitungen.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE