

Erdungs-Sammelschiene für Prüfgehäuse



MERKMALE

Erdungs-Sammelschiene zur Verwendung mit Erdungsstab-Prüfgehäuse

SPEZIFIKATIONEN

Material: Kupfer


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Breite (W)	Dicke (T)	A	Lochgröße (HS)
BEP25X5X150	545530	150mm	25 mm	5 mm	25 mm	10.5 mm
BEP25X5X200	545135	200mm	25 mm	5 mm	25 mm	10.5 mm
BEP25X5X300	545140	300mm	25 mm	5 mm	25 mm	10.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bohrlochanzahl	Prüfgehäuse	Stückgewicht
BEP25X5X150	545530	6	PIT193X122, PITR180	0.17 kg
BEP25X5X200	545135	8	PIT03	0.22 kg
BEP25X5X300	545140	12	IP-900-C	0.33 kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE