

ISONV Maststativ



MERKMALE

Unterstützt ISONV Mastbaugruppen mit Auslass

Masten und Kabel können waagrecht montiert und im Stativ aus ebener Position aufgerichtet werden

SPEZIFIKATIONEN


Material: Edelstahl 304 (EN 1.4301)

Table 1/1

Katalognummer	Länge (L)	Höhe (H)	Breite (W)
ISONVSTAND10	1240mm	600 mm	860 mm
ISONVSTAND15	1730mm	900 mm	1205 mm
ISONVSTAND25	2860mm	1450 mm	2005 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Das ISONV Maststativ muss mit vier Betonmontagesockel installiert werden.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE