

Gemeinsame Verbindung nur für Tiegel, Strom



MERKMALE

Ersatzgießtiegel für den Einbau von Steckbrücken am Schienenkopf

Die Verbindung erfolgt innerhalb der Spleißplattengrenzen

SPEZIFIKATIONEN

Art der Anschlussklemme: C

Material: Graphit

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser er Leiter, Sollwert	Ausrichtung
MRR50D	547900	UIC54, UIC60	Litzendraht 50 mm ²	9.27mm	Linksseitig
MRR50G	547910	UIC54, UIC60	Litzendraht 50 mm ²	9.27mm	Rechtsseitig
PBCS6CWPRHM		85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	Verbunddraht 3/0	14.53mm	Rechtsseitig
PBCS6CWPLHM		85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	Verbunddraht 3/0	14.53mm	Linksseitig

Katalognummer	Artikelnummer	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser er Leiter, Sollwert	Ausrichtung
PBC2WRHM		85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	Rechtsseitig
PBC2WLHM		85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	Linksseitig

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE