We connect and protect

Gemeinsame Verbindung nur für Tiegelpaar, Signal



MERKMALE

2 Ersatzformen für den Einbau von Steckbrücken am Schienenkopf

Die Verbindung erfolgt innerhalb der Spleißplattengrenzen

SPEZIFIKATIONEN

Material: Graphit

Table 1/1

Katalognummer	Schienenart	Art der Anschlussklemme	Produkt	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil
SBM456	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	3/4 Zoll XS	Form und Formreinigungszubehör	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBM456M	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	3/4 Zoll XS	Nur Form	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5838	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	3/4 Zoll Lasche	Form und Formreinigungszubehör	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T6, T7

Katalognummer	Schienenart	Art der Anschlussklemme	Produkt	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil
SBS5838M	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	3/4 Zoll Lasche	Nur Form	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5839	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	1 Zoll Lasche	Form und Formreinigungszubehör	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5839M	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	1 Zoll Lasche	Nur Form	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T7
SBS925	Schiene ohne Kopf	Ohne Kopf	Form und Formreinigungszubehör	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS925M	Schiene ohne Kopf	Ohne Kopf	Nur Form	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBB492	Schiene ohne Kopf	Ohne Kopf	Form und Formreinigungszubehör	5/16 Zoll Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBB492M	Schiene ohne Kopf	Ohne Kopf	Nur Form	5/16 Zoll Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBS898	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	1 Zoll Lasche	Form und Formreinigungszubehör	5/16 Zoll Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBS898M	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	1 Zoll Lasche	Nur Form	5/16 Zoll Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBTBT71YM	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	1 Zoll Lasche	Nur Form	Nr. 1 konzentrisch	8.43mm	T7

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika
+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer Support

Europa
Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa
Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.