

Nicht-isolierter verseilte Leiter für Blitzschutz



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Bietet einen Pfad für die Erdung von Blitzstrom

SPEZIFIKATIONEN

Zertifizierungsdetails: UL® 96

Table 1/2

Katalognummer	Material	UL-Leiterklasse	Leiterart	Anzahl Drähte	Drahtdurchmesser	Durchmesser
LPA102500	Aluminium	Klasse I	Glattes Gewebe	28	1.63mm	13.46 mm
LPA100500	Aluminium	Klasse I	Glattes Gewebe	25	1.63mm	12.7 mm
LPC126R250	Kupfer	Klasse II	Seilschlag	28	1.63mm	11.94 mm

Table 2/2

Katalognummer	Länge	Querschnitt	Stückgewicht	Zertifizierungen
---------------	-------	-------------	--------------	------------------

LPA102500	152.4m	58.31mm ²	0.05 kg	
LPA100500	152.4m	49.98mm ²	0.05 kg	cUL
LPC126R250	76.2m	58.31mm ²	0.17 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Einheitsgewicht ist pro Fuß (0,3048 m).

Auftragsgeschnittene (CTO) Längen sind für einen zusätzlichen Aufpreis erhältlich.

Vergleichbare Leitergröße	
Teilenummer	Kabelschutzleitergröße
LPC134xxx	2/0
LPC136xxx	3/0
LPC137xxx	4/0

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE