

nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Steuereinheit in der Bahnindustrie



nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Steuereinheit in der Bahnindustrie ist unsere jüngste Innovation und bietet Ihnen, von all unseren Zündsystemen, das höchste Maß an Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Anwenderfreundliche Entwicklung lässt sie, mit der Impulse-Steuereinheit, Ihre bevorzugte Stromquelle auswählen: von handelsüblichen AA-Batterien bis hin zu wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus, welche Sie auf Ihrer Baustelle verwenden.

Warum sollten Sie sich für unsere neueste Steuereinheit entscheiden? Sicherheit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Der verbesserte Griff im Stil eines Elektrowerkzeugs, ist ergonomisch und einfach in der Handhabung

Der selbstschließende Abzugsbügel verhindert eine versehentliche Zündung und bietet so zusätzliche Sicherheit

Der LED-Zündungszähler liefert eine sofortige Rückmeldung über den Zeitpunkt der Zündung und ist auch unter sonnigen Außenbedingungen gut zu sehen

Die Zündverzögerung von fünf Sekunden ist ein Sicherheitsmerkmal, das es dem Benutzer ermöglicht, die Zündung bei Bedarf zu stoppen

Im Gerät integrierte Anzeige der Batteriebensdauer für Echtzeit-Aktualisierungen der Akkulaufzeit; kompatibel mit AA- und wiederaufladbaren Batterien

Wird mit AA-Alkalibatterien für etwa 1200 Verbindungen geliefert

Mit wiederaufladbare Batterien von Milwaukee® oder DEWALT® können etwa 1500 Verbindungen mit einer 4Ah-Batterie betrieben werden

Es sind Batterieadapter für die Verwendung mit wiederaufladbaren Batterien von Milwaukee® oder DEWALT® verfügbar (separat erhältlich)

Das Hochtemperaturkabel mit nur einem verschweißten Anschlussstecker, sorgt für einen sichereren und zuverlässigeren Sitz, der am häufigsten ausgetauschten Komponente von Zündungssystemen

Das einfach zu bedienende Auslöseklammer-Design des Anschlusses, macht das Erkennen einer erfolgreichen Verbindung durch das Sichtfenster besonders deutlich

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1			
Katalognummer	Kabellänge	Batterieinformationen	Arbeitstemperatur
PBPLUSCU2L6	1.8m	8 AA-Lithiumbatterien	-40 to 60 °C
PBPLUSCU2L15	4.6m	8 AA-Lithiumbatterien	-40 to 60 °C

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE