

Spezialschienenarbeit Komplettes Schweisserset, Strom



MERKMALE

Konzipiert für Verbindungen bei Hochleistungs- Anwendungen

Zur Verwendung mit werksgewalzten Terminals

Wahlweise in Links- oder Rechtsausführung erhältlich

SPEZIFIKATIONEN

Schienenart: Kranschienenprofile

Art der Anschlussklemme: J

Table 1/1

Katalognummer	Material	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Ausrichtung	Grifflänge
PBJT503RH	Stahl, Graphite	2/0 konzentrisch	10.62mm	T5	Rechtsseitig	502mm
PBJT503LH	Stahl, Graphite	2/0 konzentrisch	10.62mm	T5	Linksseitig	502mm
PBJT52WRH	Graphite, Stahl	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T5	Rechtsseitig	502mm
PBJT52WLH	Stahl, Graphite	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T5	Linksseitig	502mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE