

Universelle Kabelschutzrohrklammer mit Gleitschiene



MERKMALE

Rutscht unter die Fliese und wird zur Sicherung mechanisch befestigt

Sicherung von Rund- oder Bandleitern

SPEZIFIKATIONEN



Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Leitergröße	Bandgröße	Länge (L)	Breite (W)
R6SFT40	104980	Edelstahl 18-8 (EN 1.4305), Nylon	Volldraht 6 mm – Volldraht 11 mm	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm	210mm	25 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße (HS)	A	Stückgewicht
R6SFT40	104980	5 mm	18 mm Max	0.08 kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE