

BC verstärkte Sammelschienen Klemme



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Verbindet zwei Cu- Sammelschienen miteinander oder nVent ERIFLEX Flexibar mit einer Cu- Sammelschiene

Zwei Riffelbleche komplett mit Schrauben

Gewährleistet hervorragenden elektrischen Kontakt

Schnell und leicht zu installieren

Ideal für Modifikationen vor Ort

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Klemmfähigkeit:	20mm
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Material:	Stahl


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stromschienenbreite	Breite (W)	A	Schraubendurchmesser (Sc)	Drehmoment (TQ)
BC80	553250	80 mm	118 mm	96 mm	10	29.5 N·m

Katalognummer	Artikelnummer	Stromschienenbreite	Breite (W)	A	Schraubendurchmesser (Sc)	Drehmoment (TQ)
BC30	553200	30 mm	56 mm	42 mm	6	7 N·m
BC40	553210	40 mm	66 mm	52 mm	6	7 N·m
BC50	553220	50 mm	83 mm	64 mm	8	20 N·m
BC63	553230	63 mm	93 mm	74 mm	8	20 N·m
BC100	553260	100 mm	144 mm	118 mm	10	29.5 N·m

Table 2/2		
Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
BC80	553250	0.12 kg
BC30	553200	0.31 kg
BC40	553210	0.37 kg
BC50	553220	0.59 kg
BC63	553230	0.74 kg
BC100	553260	1.72 kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE