

BJ Rundlitze mit Quetschhülsen



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Gebrauchsfertig aus dem Karton, spart Installationszeit und Arbeit

Ermöglicht das Biegen sehr nahe an der Kontaktfläche

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Material: Kupfer
Oberfläche: Verzinkt
Arbeitstemperatur: 105 °C Max

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stromleitfähigkeit	Querschnitt	Länge (L)	Drahtdurchmesser	Lochgröße (HS)
BJ6-200S	556910	45A	6mm ²	200mm	0.15mm	6.5 mm
BJ10-300S	556920	75A	10mm ²	300mm	0.15mm	6.5 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Stromleitfähigkeit	Querschnitt	Länge (L)	Drahtdurchmesser	Lochgröße(HS)
BJ6-150S	556900	45A	6mm ²	150mm	0.15mm	6.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
BJ6-200S	556910	0.01 kg
BJ10-300S	556920	0.03 kg
BJ6-150S	556900	0.01 kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE