

BS-125A Vierpolige Isolierhalterung



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Erstellung von benutzerdefinierten vierpoligen Verteilerblöcken für ein elektrisches Verteilsystem

Schutzschirm kann direkt an der Halterung befestigt werden

Enthält Schrauben zur Montage von Kupfer-Verteilerschienen mit Gewinde

Lässt sich mit Klipps vom Typ DR-CLIP an der DIN-Schiene anbringen oder mit Schrauben montieren

Halogenfrei

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui)	Arbeitstemperatur	Bemessungsstrom bei typischer Anwendung
BS-125A	551311	Stahl, Glass Fibre Reinforced Polyamide	Elektrolytisch verzinkt	1000, 1500	-40 to 130 °C	125 - 160 A

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Entspricht	Entflammbarkeitsklasse	Stromschienenbreite	Stromschienendicke	Tiefe (D)
BS-125A	551311	IEC® 60439.1, IEC 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0	12 - 15 mm	4 - 5 mm	117.5mm


Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Schraubendurchmesser (Sc)	Stückgewicht
BS-125A	551311	126 mm	5	0.1 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Muss mit Verteilerschienen aus Kupfer verwendet werden.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE