

# EB-130 Hauptanschlussklemme



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Zur Verwendung mit EB-130 oder EB-2X130 Erdungs- und Nullleiterverteilerschienen

Schnell und einfach zu installieren

RoHS-konform

## SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Messing

**Oberfläche:** Vernickelt

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Leitergröße, IEC	Lochgröße (HS)	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)
EB130CON70	568677	Litzendraht 6–70 mm <sup>2</sup>	5.5 mm	8mm	8 mm	31 mm
EB130CON35	568676	Litzendraht 6–35 mm <sup>2</sup>	5.5 mm	8mm	8 mm	22 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Drehmoment (TQ)	Stückgewicht
EB130CON70	568677	2 N·m	0.01 kg
EB130CON35	568676	2 N·m	0.01 kg

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
 Option 1 – Kundendienst  
 Option 2 – Technischer  
 Support

### Europa

Niederlande:  
 +31 800-0200135  
 Frankreich:  
 +33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
 800 1890272  
 Sonstige Länder:  
 +31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
 + 86 21 2412 1618/19  
 Sydney:  
 +61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**