

# FRCB Flachlitze auf Spule, blankes Kupfer



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Litzen in Spule werden hauptsächlich für die Energieverteilung oder Erdungsanwendungen verwendet

Nicht magnetische Materialien

## SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Kupfer

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Bemessungsstrom | Querschnitt        | Anzahl Drähte | Drahtdurchmesser | Länge |
|---------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|------------------|-------|
| FRCB15-10     | 557030        | 75A             | 10mm <sup>2</sup>  | 576           | 0.15mm           | 25m   |
| FRCB15-100    | 557150        | 360A            | 100mm <sup>2</sup> | 5664          | 0.15mm           | 25m   |
| FRCB15-16     | 557040        | 120A            | 16mm <sup>2</sup>  | 896           | 0.15mm           | 25m   |
| FRCB15-25     | 557060        | 150A            | 25mm <sup>2</sup>  | 1404          | 0.15mm           | 25m   |

| Katalognummer | Artikelnummer | Bemessungsstrom | Querschnitt       | Anzahl Drähte | Drahtdurchmesser | Länge |
|---------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------|
| FRCB15-35     | 557080        | 200A            | 35mm <sup>2</sup> | 1980          | 0.15mm           | 25m   |
| FRCB15-40     | 557090        | 220A            | 40mm <sup>2</sup> | 2272          | 0.15mm           | 25m   |
| FRCB15-50     | 557100        | 250A            | 50mm <sup>2</sup> | 2848          | 0.15mm           | 25m   |
| FRCB15-75     | 557130        | 300A            | 75mm <sup>2</sup> | 4256          | 0.15mm           | 25m   |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Dicke  | Breite | Stückgewicht |
|---------------|---------------|--------|--------|--------------|
| FRCB15-10     | 557030        | 1.5 mm | 10 mm  | 0.1 kg       |
| FRCB15-100    | 557150        | 4 mm   | 40 mm  | 1 kg         |
| FRCB15-16     | 557040        | 1.5 mm | 15 mm  | 0.16 kg      |
| FRCB15-25     | 557060        | 1.5 mm | 23 mm  | 0.25 kg      |
| FRCB15-35     | 557080        | 2.5 mm | 23 mm  | 0.35 kg      |
| FRCB15-40     | 557090        | 2.5 mm | 25 mm  | 0.4 kg       |
| FRCB15-50     | 557100        | 3 mm   | 28 mm  | 0.5 kg       |
| FRCB15-75     | 557130        | 4 mm   | 30 mm  | 0.75 kg      |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Einheitsgewicht ist pro Meter (3,28').

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### **Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### **Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**