


HCBC Hochstrom Sammelschienen Klemme



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Verbindet zwei Cu-Sammelschienen miteinander oder nVent ERIFLEX Flexibar mit einem flexiblen Stromband

Aus nichtmagnetischen Werkstoffen für Hochstromverbindungen zwischen nVent ERIFLEX Flexibar und starren Stromschienen wie z.B. Transformatorenklemmen

Starre Konstruktion sichert gleichmäßigen Anpressdruck

Schnell und leicht zu installieren

Ideal für Modifikationen vor Ort

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Klemmfähigkeit: 40mm

Material: Edelstahl 304 (EN 1.4301)

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Leiterbreite	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)
HCBC80	553100	80 mm	20mm	43 mm	140 mm	4 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Leiterbreite	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)
HCBC120	553120	120 mm	20mm	43 mm	180 mm	4 mm
HCBC100	553110	100 mm	20mm	43 mm	160 mm	4 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Drehmoment (TQ)	Stückgewicht
HCBC80	553100	100 N·m	0.84 kg
HCBC120	553120	100 N·m	1 kg
HCBC100	553110	100 N·m	0.92 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Verwenden Sie zwei Klammern für einen optimalen Anpressdruck.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE