

MFBT-2 nVent ERIFLEX Flexibar Manuelles Biegewerkzeug



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Ermöglicht dem Anwender das Biegen von nVent ERIFLEX Flexibar in kundenspezifische Formen für eine effiziente Installation

Einfach zu bedienendes Werkzeug biegt alle Größen von nVent ERIFLEX Flexibar schnell und ohne Beschädigung der Isolierung

Langer Griff zur Kraftübertragung beim nVent ERIFLEX Flexibar-Biegen bis 10x120x1/12x100x1

Zwei Biegeradien: 5 mm (0.20")

Ermöglicht die Einstellung des Biegewinkels für wiederholtes Biegen

Robuster Standfuß aus blauem Aluminium mit drei Befestigungspunkten

Verstellbare Längeneinstellung für nVent ERIFLEX Flexibar

Schnelles nVent ERIFLEX Flexibar Verriegelungssystem ohne Werkzeug

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Leiterbreite	Biegeradius	Biegewinkel	Tiefe
MFBT-2	559145	Stahl, Aluminum	120 mm	5mm	120 ° Max	414mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe	Breite	Stückgewicht
MFBT-2	559145	242 mm	319 mm	7 kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE