

MFPT nVent ERIFLEX Flexibar Stanzwerkzeug



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Geeignet für Sammelschienen aus Kupfer oder Aluminium und nVent ERIFLEX Flexibar

Stanzen von flachen und sauberen Lochkanten

Präzises Stanzen von nVent ERIFLEX Flexibar in einem Arbeitsgang, ohne die Kupferlamine zu beschädigen

Schnell und einfach zu installieren

Schneller Aufbau mit austauschbarem Stanz- und Matrizensystem

Große Auswahl an runden Stanzen und Matrizen verfügbar

Inklusive eines verstellbaren Ausladungstiefenanschlags

Abnehmbarer Griff

Tragbares Werkzeug kann auf der Baustelle oder an einer Werkbank angebracht werden

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Stromschienen dicke	Tiefe	Höhe	Breite
---------------	---------------	----------	------------------------	-------	------	--------

MFPT	559152	Stahl	6 mm Max	240mm	450 mm	110 mm
------	--------	-------	----------	-------	--------	--------

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
MFPT	559152	15.1 kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE