

MFTT-2 nVent ERIFLEX Flexibar Manuelles Verdrillwerkzeug



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Einfach zu bedienendes Werkzeug verdreht oder verändert die Oberfläche von nVent ERIFLEX Flexibar

Es wird empfohlen, nVent ERIFLEX Flexibar während der Formung zu halten

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Leiterbreite	Tiefe	Höhe	Länge
MFTT-2	559148	Stahl	120 mm	82mm	40 mm	476mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
MFTT-2	559148	2 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nicht mit nVent ERIFLEX Flexibar Summum verwenden.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE