

nVent ERIFLEX Flexidrill Bohrbüchse



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Führung zum Bohren von Löchern in nVent ERIFLEX Flexibar, PBC Strombänder und PPS pressgeschweißter Strombänder

Inklusive Matrizen für viele Durchmesser

Verstellbare Führungen ermöglichen mehrfache Lochmittenabstände

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Matrizenlochgrößen	Tiefe	Höhe	Breite
FLEXIDRILLR	558600	Stahl	6.5 mm, 8.5 mm, 10.5 mm, 12.5 mm	300mm	150 mm	250 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
FLEXIDRILLR	558600	9.5 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nicht mit nVent ERIFLEX Flexibar Summum verwenden.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE