

nVent ERIFLEX Zipflex Schlauch



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Schnelle und einfache Überprüfung

Inklusive Montagewerkzeug

Halogenfrei

SPEZIFIKATIONEN

Farbe:	Schwarz
Material:	Polypropylen
Entflammbarkeitsklasse:	UL® 94HB
Arbeitstemperatur:	-30 to 140 °C

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser	Länge	Stückgewicht
ZFX100M8MMBK	554880	8 mm	100m	0.01 kg
ZFX50M15MMBK	554890	15 mm	50m	0.04 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser	Länge	Stückgewicht
ZFX30M20MMBK	554900	20 mm	30m	0.07 kg
ZFX20M25MMBK	554910	25 mm	20m	0.1 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Einheitsgewicht ist pro Meter (3,28 ').

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE