

SBS Silikon Schutzschlauch



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Hochtemperaturbeständig

Kostengünstige Hülse für die Isolierung

Hohe Flexibilität

Halogenfrei

SPEZIFIKATIONEN

Dämmungsspannung:	2.5kV
Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui):	690
Max. Arbeitsspannung, UL (Vin):	690
Entflammbarkeitsklasse:	UL® 1441 VW-1
Arbeitstemperatur:	-60 to 220 °C

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Durchmesser	Länge	Stückgewicht
SBS-4	554000	Fiberglass, Silikon	4 mm	100m	0.02 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Durchmesser	Länge	Stückgewicht
SBS-6	554010	Fiberglass, Silikon	6 mm	100m	0.04 kg
SBS-10	554030	Fiberglass, Silikon	10 mm	100m	0.05 kg
SBS-8	554020	Fiberglass, Silikon	8 mm	100m	0.05 kg
SBS-12	554040	Fiberglass, Silikon	12 mm	100m	0.07 kg
SBS-15	554050	Fiberglass, Silikon	15 mm	25m	0.11 kg
SBS-20	554060	Fiberglass, Silikon	20 mm	25m	0.15 kg
SBS-25	554070	Fiberglass, Silikon	25 mm	30m	0.18 kg
SBS-30	554080	Fiberglass, Silikon	30 mm	30m	0.22 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Einheitsgewicht ist pro Meter (3,28 ').

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE