

TR Vierpoliger Verteilerblock, 125 A



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Einfach mit Klammern an DIN-Schiene oder mit Schrauben am Panel befestigen

Ausgestattet mit einem Stromeingangsstecker

Inklusive Schrauben für Ausgangsverbindungen

Transparente Schutzhülle

Leichte Zugänglichkeit zur Verkabelung

Gebrauchsfertig aus dem Karton, spart Installationszeit und Arbeit

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	TR-125A
Artikelnummer	563150
Material	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Plexiglass
Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui)	1000


Katalognummer	TR-125A
Spitzen-Kurzschlussstrom (I _{pk})	40kA
Halte-Kurzzeitstrom (I _{cw}) 1 s	8.4kA
Anzahl Anschlüsse Netzseite	1
Anzahl Anschlüsse Lastseite	5
Gewindegröße 1 (TS1)	M5
Gewindegröße 2 (TS2)	M6
Tiefe (D)	117mm
Höhe (H)	126 mm
Breite (W)	150 mm
Stückgewicht	0.68 kg
Entflammbarkeitsklasse	UL® 94V-0
Entspricht	IEC® 60439.1 IEC 61439,1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Gewindegröße 2 repräsentiert den Eingangsstecker.

Die netzseitigen und lastseitigen Anschlüsse sind pro Pol.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE