

Adapter-Flanschplatten | Wandgehäuse, AFA



Diese Flanschplatte ermöglicht die Montage der in Skandinavien üblicherweise verwendeten FL21-Flanschplatten.

MERKMALE

Beschreibung: Passt Flansche des Typs FL der Wandmontage-Standard-Flanschöffnung an.

Material: 1,4 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke:	1.4mm
Farbe:	Hellgrau
Material:	Baustahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbcode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	FL-Anfangsmenge	Typ Verschraubungsplatte	Breite Verschraubungsplattenöffnung
AFA01R5	2mm	242mm	128mm	1	1, FL13	210mm
AFA04R5	2mm	542mm	128mm	2	4, FL21	510mm
AFA03R5	2mm	442mm	128mm	1	3, FL21	410mm
AFA02R5	2mm	342mm	128mm	1	2, FL21	310mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE