

Kabeleinführungszubehör Blende, CEAB



Blinde Deckel-zu-Deckel-Öffnung für CEP- und CCF-Kabeleinführungen

INDUSTRIE-STANDARDS

UL94 V-0 Flammability; File No. E61997

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

MERKMALE

Beschreibung: Blinde Deckel-zu-Deckel-Öffnungen für CEP- und CCF-Kabeleinführungen. Wird mit einer Schraube über der Öffnung befestigt.

Oberfläche: Schwarz

Entflammbarkeit: UL94 V-0

Material: Polyamid 6.6/TPE

Verpackungseinheit: 10 Stück

Schutzart: IP66

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +120 °C

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Produktfamilie	Material	Oberfläche
CEAB1024	55mm	126mm	11.5mm	Kabelmanageme nt	Kunststoff	Unbehandelt
CEAB816	55mm	126mm	11.5mm	Kabelmanageme nt	Kunststoff	Unbehandelt

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.