

Käfigmuttern | Schaltschränke, CNM



Ein Standardprodukt von der Stange, das mit dem Standard Lochraster von nVent HOFFMAN kompatibel ist und sowohl die Montage als auch die Beschaffung vereinfacht.

MERKMALE

Beschreibung: Käfigmuttern für die universelle Verwendung an Schrankrahmenprofilen und Profil-Systemen ausgelegt.

Verpackungseinheit: 50 Stück.

SPEZIFIKATIONEN

Farbe: Schwarzgrau
Material: Kunststoff
Oberfläche: Glatt-matt

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gewindeart	Gehäusematerial	Schnelles Schiff
CNM615	17mm	11mm	20mm	M6	Baustahl	No
CNM815	16mm	11mm	18mm	M8	Baustahl	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE