

# Anschlussklemmenplatte, W060



Anschlussplatte für unterschiedliche Leitertypen.

## INDUSTRIE-STANDARDS

---

UL

CSA

GL

## MERKMALE

---

Beschreibung: Anschlussklemmenplatte, 3-polig, mit Abdeckkappe.

Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Nennspannung: 690 V.

Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$  max.: 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Zertifikate: CSA, UL, GL.

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Farbe
01240	54mm	25mm	32mm	Kunststoff	Strukturiert	Hellgrau
01243	81mm	25mm	32mm	Kunststoff	Strukturiert	Hellgrau

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**