

Montageplatte, 1600x1200, Galvanisiertes Stahlblech

KATALOGNUMMER

MP1612



Dank der Stahlmontageplatte wird die Montage des Schrankes beschleunigt, da sie vor der dem Einbau einfach bearbeitet und mit Komponenten bestückt werden kann.

MERKMALE

Beschreibung: Standard-Montageplatte. Kann auch mit Hilfe des Zubehörs MPS in die Seite des Schrankes montiert oder mit den Gleitprofilen MTS seitlich in den Schrank geschoben werden. Bei schwerer Ausrüstung und in vibrierenden Umgebungen sollten die Zubehörprofile MPR und MPE oder MPEF-Winkel eingesetzt werden.

Material: 3 mm galvanisiertes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Max. Traglast: 6000 N.

Montagemöglichkeiten: Verwenden Sie MPA zur Montage der Montageplatte im Schrank.

PRODUKTMERKMALE

Höhe: 1600mm

Breite: 1200mm

Tiefe: 25mm

Höhe Montageplatte: 1494mm

Breite Montageplatte: 1094mm

Material: Baustahl

Oberfläche: Verzinkt

Dicke: 3mm

Gehäusematerial: Baustahl

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Hinweis: Für 1.600 mm Breite wird die Montageplatte als zwei 800 mm breite Montageplatten mit einer Füllplatte geliefert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE