

Dichtung mit EMV Schutz, SPDEG



Diese EMV-Trennwanddichtung dichtet den Raum um die Trennwände ab, um die Schutzart IP 43 zu erhalten und die EMV-Eigenschaften zwischen getrennten Schränken zu verbessern.

MERKMALE

Beschreibung: Ermöglicht EMV-Schutz in einem Teilbereich in Verbindung mit der Trennwand SPD.

Material: PU-Schaum mit elektrisch leitender Schicht (UL94HB).

Schutzart: Entspricht IP 43 | TYPE 1.

Verpackungseinheit: 6 m.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie	Material
SPDEG01	17mm	17mm	772mm	Verzinkter Stahl	Freistehend	Schaum

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.