

Flanschdichtung, AG



Die Polyethylen-Dichtung garantiert den Schutzgrad des Schrankes und schützt die darin installierten Komponenten und Geräte.

MERKMALE

Beschreibung: Für Standard-Flanschöffnungen.

Material: 4 mm Polyethylen Schaum.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

SPEZIFIKATIONEN

Höhe:	4mm
Dicke:	4mm
Farbe:	Schwarz
Material:	Polyethylenschaum
Oberfläche:	Glatt-matt

Table 1/1

Katalognummer	Breite	Tiefe	Typ Verschraubungsplatte	Breite Verschraubungsplattenöffnung	Tiefe Verschraubungsplattenöffnung	Gehäusematerial
AG00S	140mm	86mm	0S	110mm	56mm	Baustahl
AG01	240mm	126mm	1	210mm	96mm	Baustahl
AG01S	240mm	86mm	1S	210mm	56mm	Baustahl
AG02	340mm	126mm	2	310mm	96mm	Baustahl
AG02S	340mm	86mm	2S	310mm	56mm	Baustahl
AG03	440mm	126mm	3	410mm	96mm	Baustahl
AG03S	440mm	86mm	3S	410mm	56mm	Baustahl
AG04	540mm	126mm	4	510mm	96mm	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.