

## Hebesatz | Schaltschränke, MCUK



Diese Transportösen werden direkt am Rahmen des Schrankes montiert, wodurch der obere Verkabelungsrahmen entlastet wird. Diese Transportösen garantieren einen sicheren Transport und eine sichere Handhabung des Schrankes.

### MERKMALE

Beschreibung: Zum Anheben des Schrankes zusammen mit dem 200 mm hohen Dachkabelkasten. Wird unmittelbar auf den Schrankrahmen montiert und entlastet so die MCU. 300 mm hohe MCU müssen getrennt vom Schrank angehoben werden.

Verpackungseinheit: 4 Hubspindeln mit Sperre nach DIN 580 Hebevorschrift.

SPEZIFIKATIONEN

| Table 1/1     |       |        |       |                 |                |          |
|---------------|-------|--------|-------|-----------------|----------------|----------|
| Katalognummer | Höhe  | Breite | Tiefe | Gehäusematerial | Produktfamilie | Material |
| MCUK04        | 271mm | 50mm   | 30mm  | Baustahl        | Freistehend    | Baustahl |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.