

Montagewinkel für 19"-Profile, DND



Diese schnell und einfach zu montierenden Halterungen für die Befestigung von 19"-Profilen bieten Raum an der Vorderseite von 600 mm-Pulten und ermöglichen, dass Geräte werkseitig oder vor Ort installiert werden können.

MERKMALE

Beschreibung: Montagewinkel (19"), um eine 482,6 mm Teilhöhe in Schränken von 600 mm Breite zu erreichen. Tiefenverstellbar in 12.5 mm Schritten.

Material: 3 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 4 Stück mit Montagezubehör.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Dicke
DND01	74mm	51mm	78mm	Stahl	Verzinkt	3mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY TRACHTE HOFFMAN ILSCO SCHROFF **ERICO**