

Verteilerkasten, PWB



Dieser Kasten trennt Schalter von anderen Komponenten und vermeidet negative Interferenzen. Er kann genau auf 19"-Profilen an jeder beliebigen Stelle montiert werden.

MERKMALE

Beschreibung: Für Ausschalter-, Schalter- oder Steckdoseninstallation in Gerüsten. Kann bis zu 22 Module (18 mm) aufnehmen. Bis 15 mm tiefenverstellbare DIN-Schiene. Die Box ist mit zwei 10x8 mm Erdungsschienen ausgestattet. Länge: 120 mm mit 15 x M5 Anschlüssen. Kabeleingang auf der Rückseite 400x35 mm. Mit Kabelbürste.

Material: 1,5 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Rack-Einheiten	Material	Oberfläche
PWB03	133mm	482mm	152mm	3U	Baustahl	Pulverbeschicht t

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE