

19"-Montageprofile zur asymmetrisch versetzten Profil-Montage, CID



Diese Profile sorgen für eine feste asymmetrische Befestigung von 19"-Profilen und lassen sich ohne Zubehör in der Tiefe verstellen.

MERKMALE

Beschreibung: Zur asymmetrisch versetzten Montage von 19" (482,6 mm)-Montageprofilen CIP/CIPD in 800 mm oder breitere Schränke. Voll tiefenverstellbar. Besonders für den Einbau von schweren (aktiven) Komponenten geeignet.

Material: 3 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 4 Stück mit Montagezubehör.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 3mm
Material: Baustahl
Oberfläche: Verzinkt

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Schnelles Schiff
CID800	32mm	755mm	30mm	Baustahl	No
CID600	32mm	555mm	30mm	Baustahl	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE