

Kurze externe Anreihhalterungen | Schaltschränke, CCEH



Schränke mit Teiltüren können leicht angereiht werden, um eine richtige Ausrichtung zu garantieren, ohne Platz im Inneren des Schrankes zu verschwenden und ohne zusätzliche externe Befestigungsbohrungen zu benötigen.

MERKMALE

Beschreibung: Kurze Halterungen, die außen am Lochmuster des Rahmens der angereihten Schränke angebracht werden. Mit automatischem Abstandshalter. Speziell entwickelt für Konfigurationen mit kleinen Türen bzw. Paneelen. Diese Methode der Anreihung von Stahlblechschränken hat ebenfalls den Vorteil, dass eine direkte Erdungsverbindung zwischen den Schrankrahmen hergestellt wird.

Material: 3 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 6 Halterungen mit Montagematerial.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie	Material
CCEH06	30mm	57mm	20mm	Baustahl	Freistehend	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.